

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7B: Πολύκλινα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης από πολυγλακτινή ή πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό που να προστατεύει το ράμμα από φθορά κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Διατήρηση αντοχής στην τάση 75% στις 14 ημέρες, 40%-50% στις 21 ημέρες και 25% στις 28 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤ (εκατοστ)	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (χιλιοστ)
207	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	90	40
208	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	48
209	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release πολυσυσκευασία 4	70	40
210	2	5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	45
211	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
212	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	30
213	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή κόπτουσα ενισχυμένη	75	36
214	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου αντ. κόπτουσα	75	40
215	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	40
216	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	90	40
217	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου control release, πολυσυσκευασία	45	48
218	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	50
219	1	4	Με 1 βελόνη, 3/8 κύκλου στρογγυλή- τυφλού άκρου	100	63
220	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή ενισχυμένη	100	80
221	1	4	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή control release πολυσυσκευασία 4	70	40
222	1	3.5	Με 1 βελόνη, στρογγυλή κόπτουσα αγκιστρο J	75	31
223	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή, ενισχυμένη	75	50
224	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	30
225	0	3.5	Με 1 βελόνη, στρογγυλή κόπτουσα αγκιστρο J	75	36
226	0	3.5	Με 1 βελόνη, 1/2 κύκλου στρογγυλή	75	36